


Handleiding



Specificaties:

Afmetingen	16x12x57 cm
Diameter lens	11 cm
Vergrooting	200%/400%
Materiaal	Acryl Lens, ABS & Aluminium
Gewicht	1000g
LEDs	18 stuks
Spanning	5V
Stroomsterkte	1A
Lumen	180 LM

Gebruiken:

1. De loeplamp kan overal staan of worden vastgeklemd. Het voetstuk zorgt ervoor dat de lamp stevig blijft staan.
2. Om de lamp aan te zetten stop je het USB einde van de kabel in de USB adapter, powerbank, computer, etc.
3. De 3 verschillende helderheidsniveaus zorgen ervoor dat jij de juiste helderheid kan instellen voor jouw werk.

Accessoires:

1. Microvezeldoekje
2. Gebruiksaanwijzing
3. USB Kabel

LED lichten:



De LED lamp komt met 3 aanpasbare helderheidsniveaus.

1. Aanzetten: Raak de schakelaar één keer aan (minimale helderheid).
2. Raak de schakelaar een tweede keer aan voor middelmatige helderheid.
3. Raak de schakelaar nog een keer aan voor het helderste niveau.
4. Raak de schakelaar voor de laatste keer aan om de lamp uit te zetten.

Waarschuwingen:



1. Plaats de loeplamp niet direct in het zonlicht. Door de vergroting van het glas kan er vuur ontstaan.
2. Maak de lens schoon met de meegeleverde doek om zo krassen te voorkomen.
3. Gebruik nooit wasmiddel, benzine, meubelpoetsmiddel, verfverdunder of andere chemicaliën om de lens schoon te maken, omdat dit de lens zal beschadigen.
4. De loeplamp is niet waterdicht en mag nooit in natte omstandigheden worden gebruikt.